

品番 : EA124HB-40

品名 : 15/20mmx40m 散水ホースリール



販売価格	55,500円(税抜)／61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜)／61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 18:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2579ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	SLA-40P
商品名	ステンレスホースリール	用途	園芸・農業・畜産などの散水作業に
仕様	防藻ホース:40m、一次側ホース:1.5m レバーノズル付	サイズ(mm)	490×602×477(H)
ホース長さ	防藻ホース:40m	ホース径	内径:15mm、外径:20mm
最高使用圧力	0.4MPa	重量	12.4kg
一次側接続形状	ワンタッチニップル付	散水パターン	ストレート・縦拡散・広角・シャワー(中)、 シャワー(外)、横拡散、キリ
付属品	レバーノズル×1個、ペダル×1個、ノズルコネクター×2個、ホースバンド×1個		

鋳に強いステンレス製

耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース

水の出方を用途に合わせて7パターンから選択可能。

ベルト駆動式ナラシマキガイドにより手を触れることなく整列巻取りができます。

ホースを巻き取る際にリールを安定させるステンレス製ペダル付

サイドホース(1.5m)付

ホースバンド付

代替品



品番 EA124HC-40A
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.