



品番：EA124HD-3A

品名：15/20mmx20m 散水ホースリール



販売価格	22,500円(税抜)／ 24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 11:31現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カクダイ	型番	554-503
材質	フレーム: スチール、 ホース: PVC、ポリプロピレン	吸水ホース	2m
散水ホース	20m(内径15mm)	使用圧力	0～0.6MPa
使用流体	上水道水	散水パターン	5種類(ジョウロ・直射・シャワー・拡散・止水)
サイズ	405×262×530 (H)mm	重量	7.56kg
付属品	散水ノズル、万能口金、ホースバンド (各1個)、カプラー各3個		
耐久性に優れています。			

代替品

	品番 EA124HC-20A コメント 内径15mmx21m
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

