

品番：EA124HH-30

品名：15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2517ページ		



仕様

サイズ	415(W)×390(D)×460(H)mm	ホース長	30m
ホース	内径:15mm、外径:20mm	サイドホース長	1m
最高使用圧力	0.7Mpa以下	重量	9kg
材質	リール:ステンレス、 ホース:ポリエステル擦糸	適応蛇口サイズ	外径16mm(丸型)
★スプレーパターン7種 (霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット)			
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えます。			
サイドホース(1m)付			
蛇口取付用口金付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.