品番: EA124HH-30

品名: 15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)



販売価格	33,400円(税抜)/36,740円(税込)				
カタログ価格	33,400円(税抜)/36,740円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/07 15:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2579ページ				



## 仕様

サイズ	415(W)×390(D)×460(H)mm	ホース長	30m
ホース	内径:15mm、外径:20mm	サイドホース長	1m
最高使用圧力	0.7Mpa以下	重量	9kg
材質	リール:ステンレス、 ホース:ポリエステル撚糸	適応蛇ロサイズ	外径16mm(丸型)

## ★スプレーパターン7種

(霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット)

テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えれます。

サイドホース(1m)付

蛇口取付用口金付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.