

品番：EA124HH-60

品名：15/20mmx60m 散水ホースリール



販売価格	75,600円(税抜)／83,160円(税込)		
カタログ価格	75,600円(税抜)／83,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/30 07:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2579ページ		



仕様

サイズ	600(W)×640(D)×850(H)mm	取手収納時サイズ	600(W)×670(D)×500(H)mm
ホース長	60m	ホース	内径:15mm、外径:20mm
サイドホース長	3m	許容圧力	0.7Mpa
重量	19kg	材質	リール:スチール、ホース:750デニールポリエステル燃糸
適応蛇口サイズ	外径16mm(丸型)		
★スプレーパターン7種(霧・広角・横拡散・シャワー(外)・セイリュウ、シャワー(中)、ジェット)			
取手が折り畳めるので、収納に便利です。			
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして、藻・水アカが発生しにくく、ハードな作業にも耐えます。			
サイドホース(3m)付			
蛇口取付用口金付			

代替品

	品番 EA124HH-30 コメント ホース30m/リール材質ステンレス
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.