

品番 : EA124K-2

品名 : 770x600x920mm/90m用 ホースリールカート



販売価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	材質	鉄
ねじサイズ	蛇口接続側:3/4"NHメス、 ホース接続側:3/4"NHオス	耐圧	1Mpa
車輪	4.10/3.50エアー入りタイヤ×4個	サイズ	D770×W600×H920mm
重量	19.5kg	チューブタイヤ	約φ270mm×4輪

91m巻取り用

散水ホースリールカートです。

ホース継手・口金EA124GC-22~22B、32A、32F等が必要です。

ホースはEA124HHが使用できます。

代替品

	品番 EA124HE-2 コメント 内径18mm/50m
---	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.