

品番 : EA124KA-120A

品名 : 12/17mmx20m 散水ホースリール



販売価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 02:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2580ページ		



カタログ訂正

25/11/05 最高使用圧力の訂正。誤:0.8MPa、正:0.7MPa(9025 No.56,57)

巻き取リスムーズなホースリールです

丈夫で絡まりにくいホースを採用しています

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FHEXN-20
ホース長	20m	重量	4.6kg
ホース	内径:12mm 外径:17mm	最高使用圧力	0.7MPa
材質	本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 ホース:塩化ビニル樹脂 ガン:ABS樹脂、ポリアセタール	サイズ	325×380×385mm
サイドホース長	1.2m	カラー	ライトベージュ/ホワイト
適合蛇口外径	14~18mm	ホース耐熱温度	60°C

★スプレーパターン6種

(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)

ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ

サイドホース(1.2m)付

蛇口取付用口金付

水やり、洗車、お掃除に

ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。

シンプルなデザインと多機能アクアガン

耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。

握りやすい前レバータイプで握った分だけ水ができる水量調整アクアガンです。

ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくい。

簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています。

POINT. 1:使いやすく丈夫!多機能アクアガン搭載

レバーの握り方で簡単に水量を変えられる。

6つの水流(キリ／カクサン／ジェット／シャワー／ジョーロ／ストップ)に切り替え可能。

手元のダイヤルでカンタン切り替え。

ガーデニングはもちろん、洗車や掃除に適した水流が選べます。

またグリップをロックすると水を出し続けられるので、長時間の散水でも手が疲れにくい。

POINT. 2:丈夫でねじれにくく絡まりにくいホース

1000デニール耐圧糸入り／日光を遮断する防藻インナー／ノッチ加工。

ワンタッチで取り付け・外しが簡単。

付属の蛇口口金を水道口につなげておけば、ワンタッチコネクターで片手で取り付け・外しがラクラクできる。

(蛇口適合サイズ:丸形口金外形14~18mm)

POINT. 3:巻き取りスムーズ

ハンドルを回すとスルスル収納、手を濡らさずにお片付け。

スムーズな巻き取りでストレスフリー。

スルスル巻き取れる秘密は「アーチ設計」。

アーチ状の巻取り口がホースのねじれや偏りを防ぎます。

POINT. 4:汚れや劣化を防ぐフルカバー

本体ホースを汚れから守るフルカバー仕様。

他にも日焼けによる劣化を防ぎ、長くお使いいただけます。

また上部の窓から水をかけて、ホースの汚れをラクラク落とせます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.