

品番：EA124KA-130

品名：12/17mmx30m 散水ホースリール



販売価格	9,230円(税抜)／10,153円(税込)		
カタログ価格	9,230円(税抜)／10,153円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/06/01 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FHEXN-30
★スプレーパターン6種 (霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)			
ホース	内径:12mm、外径:17mm	最高使用圧力	0.8MPa
材質	PP、ABS樹脂、 ポリカーボネート、ポリアセタール	サイズ	345×405×410mm
適合蛇口外径	14～18mm		
ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ			
ホース長	30m	重量	6.1kg

代替品

	品番	EA124KA-130A
	コメント	変更点:商品カラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

