

品番：EA124KA-15A

品名：9/13mmx15m 散水ホースリール



販売価格	4,830円(税抜)／5,313円(税込)		
カタログ価格	4,830円(税抜)／5,313円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 14:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	15M フルカバーホースリール
ホース長	15m	最高使用圧力	0.8MPa
材質	本体:PP、ABS ホース:塩化ビニール	サイズ(W×D×H)mm	257×206×300
適合蛇口外径	14～18mm	付属品	蛇口口金
★スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)			
耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース			
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくなっています。			
収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。			
サイドホースは本体背面に収納可能。			
ホースサイズ	内径:9mm 外径:13mm	重量	2.4kg

代替品

品番	EA124KA-15B
コメント	変更点:カラー



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.