

品番：EA124KA-3

品名：15/19mmx30m 散水ホースリール



販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/22 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2580ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	30M キャリングホースリール
サイズ	530×410×730mm	ホース長	30m
ホース	内径:15mm、外径:19mm	サイドホース長	3m
最高使用圧力	0.8MPa	散水パターン	6種(じょうろ、拡散、シャワー、ジェット、霧、ストップ)
材質	PP、ABS、塩化ビニール	重量	9.1kg
取付可能蛇口径	14~18mm		
持ち運びに便利なキャスター付			
サイドホース(3m)付			
蛇口取付用口金付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.