


品番：EA124KC-10A

品名：120mm スプレーノズル(6パターン)



販売価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/03 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0356ページ2517ページ		



仕様

メーカー	三洋化成	型番	HD-504
商品名	クイックノズル ブルー	仕様	替ノズル
適合ホース径	内径:12~15mm 外径:20mm以下	使用流体	水
最高使用圧力	0.69MPa	スプレーパターン	6種:霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ
サイズ	160×55×250(H)mm	使用温度範囲	0~60℃
材質	ABS、POM、SUS、合成ゴム	重量	162g

用途に応じて6つのスプレーパターンを選べます。

通水したままスプレーパターンを変更できます。

360°回転できるロータリーコネクターで、ホースのねじれを防ぎます。

ワンタッチでノズルとホースの取り付け・取り外しができます。

散水板キャップ付きなので、落とした時の衝撃を和らげます。

※ホースは付属していません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.