


品番：EA124KC-12

品名：15/20mmx20m ホースリール(シャワ-付)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/06 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0362ページ2580ページ		



藻が発生をふせぎ、ねじれにくいホースです。

#### 仕様

メーカー	三洋化成	型番	SB5-Q207R
商品名	シャロ	本体サイズ	308×340×400(H)mm
ホース	内径:15mm 外径:20mm	ホース長さ	20m
サイドホース長	1m	最高使用圧力	0.69MPa以下
使用温度範囲	0~60℃	スプレーパターン	6種:霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ
材質	PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム	重量	6.15kg
適合蛇口外径	φ15mm		

ホース表面はべとつきにくいサラサラ加工です。

藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様

ねじれにくいツインネット構造

ブラウンホース

サイドホース(1m)付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.