

品番 : EA124KC-13

品名 : 15/20mmx30m ホースリール(シャワー付)



販売価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜)／18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0362ページ 2580ページ		



カタログ訂正

24/12/04 サイズ:(誤)400×432×400(H)mm → (正)400×400×432(H)mm (No.55,56 9043)

## 仕様

メーカー	三洋化成	型番	JB5-Q307R
商品名	ジュノ	サイズ	400×400×432(H)mm
ホース長	30m	ホース	内径:15mm 外径:20mm
最高使用圧力	0.69MPa	サイドホース長	1m
スプレーパターン	6種:霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ	使用温度範囲	0~60°C
材質	PP、PVC、ABSなど	適合蛇口外径	φ 15mm
重量	6.67kg		

蛇口取付用口金付

5つの水流が選べる多機能ノズル

ねじれにくいツインネット構造

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。

ポリエステル系の編みこんており、耐圧性に優れています。

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

ホース表面はべとつきにくいサラサラ加工

円形ステップ台はホースの巻き取りや引き出す時の足踏み台として便利です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.