

品番 : EA124KC-2B

品名 : 15/20mmx20m ホースリール(シャワー付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/03 01:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2517ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                               |         |                     |
|----------|-------------------------------|---------|---------------------|
| メーカー     | 三洋化成                          | 型番      | S5-Q206R            |
| 商品名      | シャロ                           | サイズ     | 308×340×400(H)mm    |
| ホース長     | 20m                           | ホース     | 内径:15mm<br>外径:20mm  |
| 最高使用圧力   | 0.69MPa                       | サイドホース長 | 1m                  |
| スプレーパターン | 6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー) | 材質      | ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等 |
| 適合蛇口外径   | φ15mm                         | 重量      | 6.15kg              |

蛇口取付用口金付

ホースはねじれ・折れグセにくい構造

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.