

品番：EA124KC-3C

品名：15/20mmx30m 散水ホースリール



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2517ページ		



#### 仕様

メーカー	三洋化成	型番	J5-Q306R
商品名	ジュノ	サイズ	400×400×432(H)mm
ホース長	30m	ホース	内径:15mm 外径:20mm
最高使用圧力	0.7MPa	サイドホース長	1m
スプレーパターン	6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)	材質	PP、PVC等
適合蛇口外径	φ15mm	重量	6.67kg
スーパー耐圧タイプ			
蛇口取付用口金付			
ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。			
ホースはねじれ・折れグセにくい構造			
衣類を汚さず使用できる円形ステップ台			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

