

品番：EA124KC-8

品名：15/20mmx30m 散水ホースリール



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

サイズ	376×430×360mm	材質	PP、PVC等
スーパー耐圧タイプ			
重量	8.28kg	最高使用圧力	0.69MPa以下
スプレーパターン	6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)	ホースサイズ(内径×外径)	15×20mm
ホース長さ	30m	適合蛇口外径	φ15mm
替ノズル	EA124KC-1		

代替品

	品番 EA124KC-8A コメント ホースの色変更
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.