品番: EA124KC-8A

品名: 15/20mmx30m 散水ホースリール



販売価格	<b>17,800円</b> (税抜)/ 19,580円(税込)				
カタログ価 格	17,800円(税抜)/19,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/14 21:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2580ページ				





**カタログ訂正** 24/12/04 サイズ:(誤)376×430×360(H)mm → (正)376×360×430(H)mm (No.55,56 9043)

## 仕様

メーカー	三洋化成	型番	UR5-Q306R
商品名	アーバン	サイズ	376×360×430(H)mm
ホース長	30m	ホース	内径:15mm 外径:20mm
サイドホース長	1m	最高使用圧力	0.69MPa
スプレーパターン	6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・ シャワー・ストップ)	材質	PP、PVC等
適合蛇口外径	φ15mm	重量	8.28kg

蛇口取付用口金付

ホースはねじれ・折れグセにくい構造

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

大容量ホースドラム

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.