

品番：EA124KC-8A

品名：15/20mmx30m 散水ホースリール



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,300円(税抜) / 21,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,300円(税抜) / 21,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/03 01:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2517ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-------------------------------|--------|--------------------|
| メーカー | 三洋化成 | 型番 | UR5-Q306R |
| 商品名 | アーバン | サイズ | 376×360×430(H)mm |
| ホース長 | 30m | ホース | 内径:15mm 外径:20mm |
| サイドホース長 | 1m | 最高使用圧力 | 0.69MPa |
| スプレーパターン | 6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ) | 材質 | PP、PVC等 |
| 適合蛇口外径 | φ15mm | 重量 | 8.28kg |

蛇口取付用口金付

ホースはねじれ・折れグセにくい構造

ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。

中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

大容量ホースドラム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

