


品番：EA124KH-20

品名：13/16mmx20m [家庭用]散水ホースリール



販売価格	16,400円(税抜)／18,040円(税込)		
カタログ価格	16,400円(税抜)／18,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/03 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0051ページ2580ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.645-166.0
商品名	ホーストロリー	用途	中～大規模のスペースや庭の散水に、庭木や草花の散水に、大きな家庭菜園の水やりに、ガーデニング用品やガーデンファニチャーの洗浄に
サイズ	450×390×700(H)mm	ホース仕様	長さ20m、内径13mm、外径16mm
重量	5.4kg	材質	リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール
蛇口側プラグ	G1/2¥"、G3/4¥"		
★スプレーパターン(直噴・円シャワー)			
ケルヒャー散水シリーズのホース+大型タイヤ付ホースリールです。			
逆止弁付き水道ホース側カップリング			
お庭や広い場所でも散水に便利な20mの水道ホース(内径13mm)付き。			
大きなタイヤや高さ調節可能なハンドルで持ち運びに便利です。			
手回し式巻取りハンドルはホースがねじれにくいので回しやすい。			
折りたたみ可能なので、収納に場所を取りません。			
サイドホースは、本体ホースの20mから一次側に必要な長さを切断してお使いいただけます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.