

品番 : EA124KS-1B

品名 : スプリンクラー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,370円(税抜) / 1,507円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,370円(税抜) / 1,507円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/02/07 15:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2518ページ | | |



広い芝生に最適

仕様

| | | | |
|-------|--------------------------------|------|----------|
| 散水範囲 | 最大515m ² (直径約25.9m) | 接続ねじ | 3/4"NHメス |
| サイズ | 152×56×330(H)mm | 杭長 | 210mm |
| ボディ材質 | ポリマー樹脂 | | |

散水範囲、角度、水量の調整が可能です。

スプリンクラー上部のダイヤルで、希望のスペースに合わせて距離を調整出来ます。

スパイク付ベースにより、安定した設置が可能です。

ホースは直接繋げられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10A、30Aをお勧めします。

代替品

| | |
|--|-----------------------------|
| | 品番 EA124KS-2 コメント |
|--|-----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

