

品番：EA124KS-1B

品名：527㎡ ロータリースプリンクラー



販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



カタログ訂正

26/02/20 ●散水範囲 誤:最大515㎡(直径約25.9m) 正:最大約527㎡(半径約13m) (No.57 1157)

広い芝生に最適

仕様

散水範囲	最大約527㎡(半径約13m)	接続ねじ	3/4"NHメス
サイズ	152×56×330(H)mm	杭長	210mm
ボディ材質	ポリマー樹脂		

散水範囲、角度、水量の調整が可能です。

スプリンクラー上部のダイヤルで、希望のスペースに合わせて距離を調整出来ます。

スパイク付ベースにより、安定した設置が可能です。

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続できません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

代替品



品番 EA124KS-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.