品番: EA124KS-2

品名:ロータリースプリンクラー



販売価格	<b>4,330円</b> (税抜)/ 4,763円(税込)				
カタログ価 格	4,330円(税抜)/4,763円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/07 18:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2581ページ				















散水範囲	最大約341㎡(直径21m)	接続ねじ	3/4"NHメス
サイズ	φ80×310mm	杭長	156mm
ボディ材質	ポリマー樹脂	使用圧力範囲	0.1∼1MPa(1∼10kg/cm²)

全周又は部分が調節でき、散布距離も調節可能です。

スパイク付ベースにより、安定した設置が可能です。

ホースは直接繋げられません。専用プラグ: EA124GC-1Pと専用ホース: EA124DN-10A、30Aをお勧めします。

## 代替品



品番 EA124KS-3

コメント サイズ・形状・散水範囲等

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.