


品番 : EA124KS-3

品名 : ロータリースプリンクラー



販売価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



仕様

散布範囲	539m ² (半径4.8m~13m)	散布角度	30~360°
接続ねじ	3/4" NHメス	サイズ	227(W)×290(D)×160(H)mm
ボディ材質	ポリマー樹脂	使用圧力	0.41MPa
芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。			
散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。			
耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様			
ホースは直接繋げられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10A, 30Aをお勧めします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.