

品番：EA124KS-32A

品名：372㎡ スプリンクラー



販売価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズできます

仕様

散水範囲	約372㎡	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	524mm	サイズ	190×524×89(H)mm
材質	ダイカストメタル		
散水距離、散水幅を調整可能			
散水幅は無段階で調整可能、左右別々に設定できます。			
スプリンクラーで水流を微調整できる流量制御スイッチ付き。スプリンクラーから蛇口までの移動が不要になります。			
耐久性と安定性に優れたダイカストメタル製			
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.