

品番 : EA124KS-32A

品名 : スプリンクラー



販売価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズできます

仕様

散水範囲	約372 m ²	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	524mm	サイズ	190×524×89(H)mm
材質	ダイカストメタル		
ダイカストメタル製で耐久性と安定性に優れています。			
散水距離、散水幅を調整できます。			
使いやすく、調整が簡単で、庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズできます。			
流量制御スイッチ付でスプリンクラーから蛇口までの移動が不要になり、スプリンクラーで水流を微調整できます			
ホースは直接繋げられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10A、30Aをお勧めします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.