

品番：EA124KS-35

品名：540㎡ スプリンクラー(三脚付)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2519ページ		



広い範囲に正確に散水できます

### 仕様

散水範囲	最大約540㎡(半径約13m)	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	900~1470mm(伸縮式)		
散水範囲、回転角度調整(左右のみ、上下は固定)が可能			
強力なジェットから優しいミストまでスプレーをカスタマイズできます。			
胸元のバルブで高さ調節ができます。			
上部のダイヤルで簡単にスプレー距離を正確に設定できます。			
スパイク付きの脚により、転倒の心配がありません。			
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。			

### 代替品

	品番 EA124KS-36 コメント 散水範囲:最大約790㎡
--	------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.