品番: EA124KS-36

品名:スプリンクラー(三脚付)



販売価格	<b>21,000円</b> (税抜)/23,100円(税込)				
カタログ価 格	21,000円(税抜)/23,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/07 18:29現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2581ページ				















カタログ訂正

25/06/04 ●全長 (誤)875~1130mm (正)820~1470mm (No.56 1239)

非常に広い範囲に正確に散水できるプロ仕様です。

## 仕様

散水範囲	最大約790㎡	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	820~1470mm(伸縮式)		

散水径・回転角度調整(左右のみ、上下は固定)ができます。

胸元のバルブで高さ調節ができます。

上部のダイヤルで簡単にスプレー距離を正確に設定できます。

強力なジェットから優しいミストまでスプレーをカスタマイズできます。

スパイク付きの脚により、転倒の心配がありません。

耐久性に優れた金属製で、過酷な状況でも頻繁な使用に耐えます。

ホースは直接繋げられません。専用プラグ: EA124GC-1Pと専用ホース: EA124DN-10A、30Aをお勧めします。

## 代替品

**品番** EA124KS-35

コメント



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.