


品番：EA124KS-37

品名：790㎡ ロータリースプリンクラー



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

散水範囲	最大約790㎡(直径約32m)	杭長	大:180mm 小:90mm
接続ねじ	3/4"NHメス	サイズ	127×206×470(H)mm
材質	スチール	重量	907g

大型施設にも対応可能な広範囲散水タイプ

散水範囲・散水距離・散水量を調節できます

部分的な円形から360度全円形まで自在に調整可能

遠くまで噴射する強力ジェット水流から手前を優しく潤すミスト水流まで、水流を細かく調整できます。

金属製スパイクでしっかりと自立します。

頑丈なスチール製で耐久性に優れています。

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.