

品番：EA124KS-42

品名：[家庭用] スプリンクラー



販売価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 15:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	2.645-133.0
用途	中～大規模のスペースや庭の散水に、 大きな家庭菜園の水やりに	散水範囲	0.2MPa時: 45～120㎡ 0.4MPa時: 80～220㎡
潜水幅	0.2MPa時: 9m 0.4MPa時: 13m	散水面積	0.2MPa時: 5～14m 0.4MPa時: 6～17m
サイズ	450(W)×136(D)×86(H)mm	重量	約400g
材質	PP、ABS樹脂、ASA樹脂	対応ホース	内径13～19mmまでの耐圧水道ホース

レバー操作で4つの散水角度が選べます(全範囲、小範囲、右範囲、左範囲)

ホースと接続するためには、別途カップラー(EA124KK-1A)が必要です。

旋回アームが可動し、最大220㎡長方形領域に散水ができます。

肩掛けバンド取り付け用ループ付き(ハンドル部)

ノイズが少なく、速度レンジが広くてモーター寿命も長いなど、様々な利点を持つブラシレスモーター採用

ノズル掃除用針付

プラグ付

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.