



品番 : EA124LA-13A

品名 : ピストルグリップノズル



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/02/07 17:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0355ページ 2520ページ		



耐久性に優れています

仕様

仕様	プラグなし	ねじサイズ	吐出側:3/4" NHオス 接続側:3/4" NHメス
全長	137mm	重量(g)	204
材質	亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング	耐圧	60psi
使用可能温度	約38°Cまで	交換用パッキン	EA124GC-10 (パッキンセット10個入)

★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)
(レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト)

頻繁な使用に耐える金属製

耐錆性のステンレス鋼スプリング

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能

漏洩防止のパッキン付

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.