品番: EA124LA-13A

品名:ピストルグリップノズル



販売価格	<b>1,190円</b> (税抜)/ 1,309円(税込)				
カタログ価 格	1,190円(税抜)/1,309円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>204</b> (2025/11/07 18:36現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0361ページ2583ページ				

















耐久性に優れています

## 仕様

仕様	プラグなし	ねじサイズ	吐出側:3/4"NHオス 接続側:3/4"NHメス
全長	137mm	重量(g)	204
材質	亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング	耐圧	60psi
使用可能温度	約38℃まで	交換用パッキン	EA124GC-10 (パッキンセット10個入)

★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト) (レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト)

頻繁な使用に耐える金属製

耐錆性のステンレス鋼スプリング

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能

漏洩防止のパッキン付

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.