品番: EA124LA-17

品名:900ml クリーニングガン



販売価格	17,100円 (税抜)/ 18,810円(税込)					
カタログ価格	17,100円(税抜)/18,810円(税込)					
在庫数	最新在庫: 17 (2025/11/07 18:28現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0361ページ	2582ページ				























カタログ訂正 25/04/08 ●重量:(誤)700g (正)550g (No.56 1239)

タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能です

仕様

仕様	プラグなし	タンク材質	ポリエチレン
タンク容量	0.9L	接続ねじ	3/4"NH
サイズ	φ100×145mm	重量	550g
最高使用圧力	60PSI(0.27~0.4MPa)	使用可能温度	約38℃まで
スプレーパターン	3種:直噴・フォーム・拡散 (差込式ノズルを交換する事でスプレー パターンを変更します)		

泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。

混合比率を選択するためのクイックセットダイヤル

★ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。 (A·1:128、B·1:64、C·1:32、D·1:20、E·1:10)

(A 1.120, D 1.04, C 1.32, D 1.20, L 1.10

吐出側は差込式の接続です。

フォームノズルや拡散ノズル(ディフレクター)を直噴ノズルに差し込む事で、スプレーパターンを変更します。	
広くて注ぎやすい口でこぼれにくい	
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。	
ショートノズル付	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.