


品番 : EA124LA-2B

品名 : 内径15・18mm用 スプレーノズル(3° ターン)



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2582ページ		



## 仕様

メーカー	カクダイ	型番	952-801
スプレーパターン	直射・噴霧・止水	使用圧力	0.05~0.6MPa
適合ホース	内径:15・18mm	使用流体	上水道水
材質	亜鉛	重量(g)	365

高い水圧でも使って、洗車にも便利

バンド1個付き

### <注意>

- 先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。
- ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.