

品番：EA124LA-308

品名：四方コック付コネクター



販売価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2522ページ		



ギルモア製のねじを換
アメリカ製のため、日本のねじに合わない場
合は別売アダプター(別注)を使用してください。
別注アダプター(EA124GC-7B)をご利用下さい。

仕様

ねじサイズ	3/4"NH	サイズ	222×50×175mm
材質	ポリマー樹脂	重量	249g
仕様	プラグなし		
錆びないポリマー構造			
すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ			
蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル			
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。			
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。			
一時止水(ON/OFF)ノブ付き			
※米国製の為日本のねじに合わない場合があります。その際は、日本のねじに合わせる別売アダプター(EA124GC-7B)使用してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.