


品番：EA124LA-61C

品名：スプレーノズル



販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		



スイベル式カプラーでホースがねじれにくい

仕様

スプレーパターン	2種(ストリーム、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	約210mm	重量	308g
ボディ材質	熱可塑性ゴム(TPR)	最高使用圧力	60PSI
使用可能温度	約38℃まで	仕様	本体のみ(プラグなし)

軽い力で握れるフロントトリガー

ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。

スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。

カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。

グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.