品番: EA124LA-61C

品名: スプレーノズル



販売価格	<b>3,200円</b> (税抜)/3,520円(税込)				
カタログ価 格	3,200円(税抜)/3,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/07 21:23現在)				
商品入数	1 販売	<b>売単位</b>	個		
カタログページ	2583ページ				



















スイベル式カプラーでホースがねじれにくい

## 仕様

仕様	本体(プラグなし)	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	約210mm	重量	308g
ボディ材質	熱可塑性ゴム(TPR)	最高使用圧力	60PSI
使用可能温度	約38℃まで		

★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)

フロントトリガーなので軽い力で握れます。

ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。

スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減します。

カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。

グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル

耐久性に優れた金属構造

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.