

品番：EA124LA-61RB

品名：スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)



販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 06:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		



スイベル式カプラーでホースがねじれにくい

仕様

スプレーパターン	2種(ストリーム、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	約210mm	重量	308g(ステムホースバンド除く)
ボディ材質	熱可塑性ゴム(TPR)	最高使用圧力	60psi
使用可能温度	約38℃まで	仕様	15mmステム・ホースバンド付き

軽い力で握れるフロントトリガー

ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。

スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。

カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。

グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル

耐久性に優れた金属構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

