

品番：EA124LA-85A

品名：スプレーノズル



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		



仕様

スプレーパターン	2種 (ストリーム、ミスト) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	181mm	重量	154g
材質	ボディ:アルミ合金ダイカスト グリップ:TPR(熱可塑性ゴム)	最高使用圧力	60psi
使用可能温度	約38℃まで	仕様	プラグなし

ヘッドを回すとパターンを変更できます。

親指で操作可能な水量調節スイッチ付き

滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース (EA124DN-10A、EA124DN-30A) をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.