

品番 : EA124LA-87PB

品名 : スプレーノズル(フローラグ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,200円(税抜) / 3,520円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/07 15:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2521ページ                      |      |   |



カブヨードフローラグ以外の各メーカー製品には、  
なく互換性がありません。



## 仕様

|        |                            |        |          |
|--------|----------------------------|--------|----------|
| 仕様     | プラグ付                       | 接続ねじ   | 3/4"NHメス |
| 全長     | 181mm                      | 重量     | 190g     |
| 材質     | ボディ:亜鉛<br>グリップ:TPR(熱可塑性ゴム) | 最高使用圧力 | 60PSI    |
| 使用可能温度 | 約38°Cまで                    |        |          |

★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)

ヘッドを回すとパターンを変更できます。

親指で操作可能な水量調節スイッチ付

滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル

耐久性に優れた金属構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.