

品番：EA124LA-88

品名：スプレーノズル



販売価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
カタログ価格	3,390円(税抜) / 3,729円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		



#### 仕様

スプレーパターン	2種 (ジェット、コーン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	222mm	重量	415g
材質	ボディ: 亜鉛 グリップ: TPR(熱可塑性ゴム)	最高使用圧力	60psi
使用可能温度	約38℃まで	仕様	プラグなし

ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能

手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ

過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース (EA124DN-10A、EA124DN-30A) をお勧めします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

