

品番 : EA124LB-6

品名 : 内径12-15mm ホースカプラー



販売価格	485円(税抜)／534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜)／534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/02/07 20:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2523ページ		



蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SGP-3
適合ホース内径	12~15mm	材質	ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール
使用可能圧力	水圧0.1~0.7MPa	サイズ	Φ39×75mm

濡れた手でも回しやすい。ホースプロテクター(破裂防止対応)内蔵

蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。

コンパクト形状

【使用上の注意】

- ・【一般家庭屋外園芸用】です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ・水以外では使用しないでください。
- (ホースの耐熱温度以内でご使用ください。)
- ・使用可能圧力は水圧0.1~0.7MPaです。仕様範囲内でご使用ください。
- ・ポンプ等による加圧はしないでください。
- ・使用後は水抜きをしてください。
- ・冬季はアクアガンをホースから外し、本体も蛇口口金・シャワーホースから外し、十分に水を切って保管してください。内部に残った水が凍結し、破損する恐れがあります。
- ・ご使用時以外では、直射日光にあたらない日陰に保管してください。
- ・不当な修理・改造等は行わないでください。
- ・Oリング・パッキン等の止水部品は消耗品ですので、取り扱い説明書をご確認の上、市販の止水部品と交換してください。
- ・シャワー板やコネクター部に砂が入らないようにご注意ください。(目詰まり・故障の原因となります。)
- ・アクアガンのレバー部分で止水したまま放置しないでください。(破損の原因となります。)
- ・火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.