

品番：EA124LG-119B

品名：19mm ホースステムカップラー(真鍮製)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ			



仕様

適用流体	水	適合ホース内径	19mm
サイズ	φ28×69mm	最大使用圧力	1.6MPa
材質	本体:真鍮(ニッケルメッキ) スプリングピン:ステンレス シール:NBR/HNBR	タケノコ長	22.5mm
使用温度範囲	95℃まで	重量	134g

ホース差込式のカプラー継手です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.