

品番：EA124LG-125B

品名：25mm ホースステムカップラー(真鍮製)



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/27 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ			



#### 仕様

適用流体	水	最大使用圧力	1.6MPa
サイズ	φ28×69mm	適合ホース内径	25mm
材質	本体:真鍮(ニッケルメッキ) スプリングピン:ステンレス シール:NBR/HNBR	タケノコ長	22.5mm
使用温度範囲	95℃まで	重量	150g

ホース差込式のカプラー継手です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.