


品番：EA124LR-11A

品名：G 3/4" 散水用タイマー-(ソーラー兼電池式 G1/2"口金



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カクダイ	型番	502-340
バックアップ電源	1.5V単3形アルカリ電池×4(別売) ※交換目安3年	サイズ	87×140×153(H)mm
通水流体	水(上水道用)	使用温度範囲	1～40℃
使用圧力	0.1～0.5MPa	プログラム機能	曜日単位で設定可能
散水時間	自動灌水・手動灌水ともに ・1～30分(1分単位) ・30～90分(10分単位) ・2～9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動灌水時の初期設定は30分	接続ねじ	給水側:G1/2”、 流水側:G3/4”
散水回数	1日に1回または2回	電源	太陽電池6.0V/0.25W 満充電時間:2時間(日照時)

ネジ口金を外すと取付ネジG3/4

発電能力を維持するために、ソーラーパネルに太陽が当たる場所に本品を設置してください

ソーラー発電による充電量もしくは電池(別売)が有効な間は、あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。

代替品

品番	EA124LR-11B
----	-------------



コメント 変更点:フタとホーセンドの色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.