

品番：EA124LR-11B

品名：G1/2xG3/4 散水用タイマー(ソーラー式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/18 04:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2519ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                                     |          |   |
|--------|-------------------------------------|----------|---|
| メーカー   | カクダイ                                | 型番       | 502-344   |
| 設定時間   | 曜日単位                                | 散水回数     | 2回/日まで  |
| 散水開始時間 | 00:00~23:59(1分単位で設定可能)<br>手動:随時実行可能 | 散水時間     | 自動水やり・手動水やりともに<br>1~30分(1分単位)、<br>30~90分(10分単位)、<br>2~9時間(1時間単位)で設定可能<br>※手動水やりの作動時間の初期設定は30分 |
| 通水流体   | 上水道水                                | 使用水温     | 1~40℃   |
| 使用圧力   | 0.1~0.5MPa                          | 電源       | 太陽電池:6.0V/0.25W   |
| 満充電時間  | 2時間(日照時最大)                          | バックアップ電源 | 1.5V単3形アルカリ電池4個(交換目安3年)   |
| 設置場所   | 屋外                                  | 接続ねじ     | 給水側:G1/2”<br>流水側:G3/4”  |
| サイズ    | 87×140×153(H)mm                     | 仕様       | 設置型   |
| 重量     | 約0.5kg(電池含む)                        |          |   |

ソーラー発電式

※電池は別売り

<注意>

凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破損します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.