

品番 : EA124LR-1C

品名 : G 3/4" 散水用タイマー(電池式/G 1/2"口金)



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	カクダイ	型番	502-320
サイズ(mm)	97×112×189(H)	通水流体	水(上水道水)
使用温度範囲	1~40℃	使用圧力	0.1~0.5MPa
設定時間	曜日単位で設定可能	散水時間	自動灌水・手動灌水ともに1~30分(1分単位)30~90分(10分単位)2~9時間(1時間単位)※手動灌水時の初期設定は30分
接続ねじ	給水側:G1/2"、 流水側:G3/4"	電源	1.5V単3形アルカリ電池×4(別売) ※交換目安1年
散水回数	1日に1回または2回	仕様	設置型

※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取り外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破壊されてしまいます。

冬期はホースを外すだけで簡易に収納できます。

カバーはビニール製で凍結を防止するものではありません。

代替品

品番	EA124LR-1D
コメント	変更点:口金、ホーセンドの色



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.