

品番：EA124LR-2C

品名：G 3/4" 散水用タイマー(移動型/G1/2"口金)



販売価格	49,000円(税抜)／ 53,900円(税込)			
カタログ価格	49,000円(税抜)／53,900円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/04/30 21:02現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	カクダイ	型番	502-342
電源	太陽光、1.5V単3形アルカリ電池×4 (別売)※交換目安1年	設定時間	曜日単位
サイズ(mm)	240×170×269(H)	仕様	移動型
接続ねじ	給水側：G1/2”、流水側：G3/4”	使用温度範囲	1～40℃
散水回数	1日1～2回 (6・9・12時間後)	通水流体	水(上水道用)
使用圧力	0.1～0.5MPa	太陽電池	6.0V/0.25W
満充電時間	2時間(日照時最大)	散水時間	自動灌水・手動灌水ともに ・1～30分(1分単位) ・30～90分(10分単位) ・2～9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動灌水時の初期設定は30分
上水道用			
移動式で使用可能			
ネジ口金を外すと取付ネジG1/2”			
メイン電源は太陽光、バックアップ電源で1.5V単3形アルカリ電池(別売)をご使用いただけます。			

代替品



品番 EA124LR-2D
コメント 給水側の接続位置の変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.