



品番：EA124LR-2E

品名：G1/2x3/4 散水用タイマー(移動型/ソーラー式)



販売価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
カタログ価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 04:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



《性能表》	※性能値は参考値				
水圧(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	11.6	16.8	21.1	23.9	26.7

仕様

メーカー	カクダイ	型番	502-345
設定時間	曜日単位で設定可能	散水回数	2回まで
散水開始時間	00:00~23:59(1分単位で設定可能) 手動: 随時実行可能	散水時間	自動水やり・手動水やりともに 1~30分(1分単位)、 30~90分(10分単位)、 2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定は30分
通水流体	上水道水	使用圧力	0.1~0.5MPa
使用温度範囲	1~40℃	電源	太陽光: 6.0V/0.25W
満充電時間	2時間(日照時最大)	バックアップ電源	1.5V単3形アルカリ電池4個(交換目安3年)
設置場所	屋外	接続ねじ	G1/2"
サイズ	170×240×256(H)mm	重量	約1.7kg(電池含む)

ソーラー発電式

ブレードホースなどで簡単に灌水コンピューターが設置・収納できます。

土中には取付けないでください。

※電池は別売り

<注意>

凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破損します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.