

品番：EA124LT-5

品名：15/20mmx 5m 灌水ホース



販売価格	8,200円(税抜) / 9,020円(税込)		
カタログ価格	8,200円(税抜) / 9,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ホース全体から水がにじみ出る灌水ホース

#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	578-31-5
内径	15mm	外径	20mm
全長	5m	使用圧力	0.2MPa以下
使用温度	1~40℃	材質	再生ゴム、PP、POM

水道直結型

低水圧、低流量で灌水ができます。

ワンタッチ式接続できるカプラー付き

ストレーナー付き

ゴミ、藻などが逆流しない様に、EA124LB-21Aとの併用をおすすめします。

※上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください。

※最適灌水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください。

※灌水ホースは屋外環境下において、一年を通して外気温の変化により長さが伸び縮みます。

※施工の際はその現象を考慮してホースをしっかりと固定せずに多少余裕を持たせて設置してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.