品番: EA124LV-53

品名:55.5mm/50A 散水ホース(カップリング付)



販売価格	39,400円 (税抜)/ 43,340円(税込)				
カタログ価 格	39,400円(税抜)/43,340円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/21 12:33現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	2575ページ				







仕様

メーカー	カクダイ	型番	597-501-50
呼径	50	外径	55.5mm
全長	20m	マチノ式継手	メス(ゴムリングなし)
最高使用圧力	1.3MPa	材質	ポリエステル繊維、PUR、黄銅

両端にマチノ接手付き

EA124LV-13、33の散水栓に適合します。

※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。

※マチノ接続部より漏水することがあります。(特に低圧の場合)

※マチノ接手は消火栓用の接手と互換がある場合がありますが、日本消防検定協会の認定は受けておりませんので接続は推奨しておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.